

# KEOR LINE RT UPS

LINE INTERACTIVE  
USV  
von 1000 bis 3000 VA



DER WELTWEITE SPEZIALIST  
FÜR ELEKTRISCHE UND DIGITALE GBÄUDEINFRASTRUKTUR

 **legrand**<sup>®</sup>



# KEOR LINE RT

USV im Kombirackgehäuse  
flexibel einsetzbar als Tower  
oder im Rack

- Sinusförmige Ausgangsspannung
- Drehbares Display für Tower oder Rackmontage
- Umfangreiche Kontrollfunktionen
- Notfernabschaltfunktion EPO
- Steuerung mittels Mikroprocessor
- integrierter MODEM/LAN Leitungsschutz
- RS232- und USB-Schnittstelle
- Kdaltstartfunktion
- PSchutz vor Spannungsspitzen
- Selbstdiagnosefunktion
- Intelligentes Batterie Management
- Eigenschutz vor Überlast und Kurzschluss
- Ausgezeichnete Spannungsregelung

# KEOR LINE RT

## Line Interactive USV - 1-phasig VI-SS




3 100 45

Verp.	Art. Nr.	USV				
		NENN LEISTUNG VA	NENN WIRK LEISTUNG W	ÜBER BRÜCKUNGS ZEIT (min)	ANZAHL IEC ANSCHLÜSSE (10A/16A)	KOMMUNIKATION ANSCHLÜSSE
	<b>3 100 45</b>	1000	900	10	8/-	USB-RS232
	<b>3 100 46</b>	1500	1350	8	8/-	USB-RS232
	<b>3 100 47</b>	2200	1980	8	8/1	USB-RS232
	<b>3 100 48</b>	3000	2700	8	8/1	USB-RS232


Art. Nr.	3 100 45	3 100 46	3 100 47	3 100 48
<b>Allgemeine Daten</b>				
Nennleistung (VA)	1000	1500	2200	3000
Nennwirkleistung (W)	900	1350	1980	2700
Technologie	Line Interactive VI-SS			
Kurvenform	Sinus			
<b>Eingang</b>				
Eingangsspannung	230 V ± 10%			
Eingangsfrequenz	45-65 Hz			
Spannungsbereich	165V-300V			
<b>Ausgang</b>				
Ausgangsspannung	230V ± 10%			
Ausgangsfrequenz (Nenn)	50/60 Hz +/-0,5% autoselect			
Klirrfaktor	< 3 % bei linearer Last			
<b>Batterie</b>				
Anzahl Batterieblöcke	3	3	6	6
Battery range type/voltage	12V, 7Ah	12V, 9Ah	12V, 7Ah	12V, 9Ah
<b>Kommunikation und Management</b>				
Anzeige und Signalisierung	3 Bedientasten, LC-Display, 3 LEDs für Echtzeitanzeige Betriebszustand USV			
Telefonleitungsschutz	RJ11/RJ45			
Netzwerk	SNMP Slot			
<b>Mechanische Daten</b>				
Abmessungen B x T x H (mm)	440x405x88		440x650x88	
Gewicht (kg)	19	20	34	37
<b>Umgebungsbedingungen</b>				
Umgebungs temperatur [°C]	0 ÷ 40°C			
Rel. Luftfeuchte (%)	0÷95 % non-condensing			
Geräusch 1 m (dBA)	<40			
<b>Zertifizierung</b>				
relevante Produkt Normen	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3			

**BEMERKUNG:** Die angegebene Überbrückungszeit dienen ausschließlich als Orientierungshilfe und ist abhängig von Auslastung, Art der Last und Umgebungsbedingungen.

1000-1500 VA



2200-3000 VA





# Kunden- service

## Verlässlich

Wir beliefern weltweit 150 Länder und unterhalten in über 70 Ländern eigene Niederlassungen. Ein Team von qualifizierten Technikern ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche verfügbar, um Ihre USV-Anlage zu betreuen. So wird sichergestellt, dass Ihr System zu jeder Zeit Ihre kritischen Verbraucher versorgen kann.

## Umfassend

Legrand bietet nicht nur leistungsfähige USV-Systeme und Dienstleistungen, sondern schafft auch hohen Mehrwert für Endkunden, Handel und Handwerk. Dazu gehört ein niedriger Energieverbrauch ebenso wie ein flexibles, montage- und servicefreundliches Produktdesign. Mit rund 200.000 Katalogartikeln ist Legrand ein echter Systemlieferant, wenn es um die elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur geht.

## Maßgeschneidert

Legrand bietet neben innovativer Hardware eine umfassende Palette kundenorientierter Dienstleistungen:

- Technische Unterstützung bei der Projektierung
- Werkabnahmen, Prüfungen
- Service vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen, Abnahmen vor Ort
- Technische Schulungen
- Site Audits
- Garantieverlängerungen
- Wartungs-/Dienstleistungsverträge
- Soforthilfe bei Notfällen

**Ihr Partner in Deutschland**

**Legrand GmbH**

Am Silberg 14  
D - 59494 Soest  
T 0 29 21/104 - 0  
F 0 29 21/104 - 202

**Verkauf:**

T 01 80/3 22 17 - 30\*  
F 01 80/3 22 17 - 33\*  
info.service@legrand.de

**Technik:**

T 01 80/3 22 17 - 34\*  
F 0 29 21/104 - 310  
info.service@legrand.de

[www.legrand.de](http://www.legrand.de)

\*9 ct pro Minute aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilpreise können abweichen.

Gemäß seiner Politik der ständigen Verbesserung behält sich Legrand das Recht vor, Maßangaben und Bauweisen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Abbildungen, Beschreibungen, Größenangaben und Gewichte in diesem Katalog dienen nur als Richtlinie.

**Ihr Partner in Österreich**

**Legrand Austria GmbH**

Floridsdorfer Hauptstraße 1  
A - 1210 Wien  
T 01 277 62  
F 01 277 62 - 225

**Verkauf:**

T 01/277 62 - 100  
F 01/277 62 - 310  
legrand.verkauf@legrand.at

**Technik:**

T 01/277 62 - 210  
F 01/277 62 - 320  
legrand.technik@legrand.at

[www.legrand.at](http://www.legrand.at)



**Folgen Sie uns auf**

