

Batterieschränke USV-Anlagen



**FÜR ALLE
DREIPHASIGEN
USV-ANLAGEN**



DER **WELTWEITE SPEZIALIST** FÜR ELEKTRISCHE
UND DIGITALE GEBÄUDEINFRASTRUKTUR

 **legrand**[®]

BATTERIESCHRÄNKE

BATTERIESCHRÄNKE FÜR ALLE DREIPHASIGEN USV-ANLAGEN

Universelle Batterieschränke für alle dreiphasigen Legrand USV-Anlagen von 10 kVA bis 800 kVA.

Der Batterieschrank ist für Standard-VRLA-Batterien mit einer Kapazität von 24 Ah bis 105 Ah (C10) ausgelegt.

Die Batterieschränke sind in 5 verschiedenen mechanischen Abmessungen erhältlich und können verschiedene Kombinationen von Batterien enthalten. Es können bis zu maximal 63 Batterien, die in Reihe und parallel geschaltet sind, eingebaut werden. Die eingebaute Batterieanschlusseinheit ist entweder 2-polig oder 3-polig ausgeführt und bis zu einer maximalen Gleichspannung von 800 Vdc zugelassen.



3 106 59 bis 62 Batterien 41 Ah



310657 bis 20 Batterien 105 Ah



310982 bis 62 Batterien 105 Ah

Batterieschränke

für alle dreiphasigen USV-Anlagen

Batterieschränke

für alle dreiphasigen USV-Anlagen



Kat. Nr	Abmessungen (mm)	Nettogewicht (kg)	Batteriekapazität (Ah)	Anzahl der Batterieblöcke	USV Kompatibilität
310625	800x900x1420	213	24	20	Trimod HE
310626	800x900x1420	213	24	60	Keor T
310627	800x900x1420	214	24	40	Trimod HE
310628	800x900x1420	213	24	60	Trimod HE
310629	800x900x1420	213	41	20	Trimod HE
310654	800x900x1420	214	41	40	Trimod HE
310655	800x900x1420	213	55	20	Trimod HE
310656	800x900x1420	215	70-93	20	Trimod HE
310657	800x900x1420	215	105	20	Trimod HE
310658	800x900x1900	253	24	21	Archimod HE
310659	800x900x1900	253	24	60-62	Keor HPE
310670	800x900x1900	254	24	42	Archimod HE
310671	800x900x1900	253	24	63	Archimod HE
310672	800x900x1900	253	41	21	Archimod HE
310673	800x900x1900	253	41	60-62	Keor HPE / Keor T
310674	800x900x1900	254	41	42	Archimod HE
310939	800x900x1900	253	41	60	Trimod HE
310940	800x900x1900	253	55	21	Archimod HE
310941	800x900x1900	254	55	42	Archimod/Trimod HE
310942	800x900x1900	255	70-93	21	Archimod HE
310943	800x900x1900	255	105	21	Archimod HE
310944	1200x900x1900	333	55	60-62	Keor HPE / Keor T
310945	1200x900x1900	333	55	60	Trimod HE
310965	1200x900x1900	335	70-93	50-52	Keor HP
310966	1200x900x1900	336	70-93	40-42	Archimod/Trimod HE
310967	1200x900x1900	335	105	50-52	Keor HP
310968	1200x900x1900	336	105	42	Archimod/Trimod HE
310980	1400x900x1900	385	70-93	60-62	Keor HPE / Keor T
310981	1400x900x1900	385	70-93	60	Trimod HE
310982	1400x900x1900	385	105	60-62	Keor HPE / Keor T
310983	1400x900x1900	385	105	60	Trimod HE
310984	1400x900x2080	415	105	21	Archimod HE 240/480
310985	1400x900x2080	416	105	42	Archimod HE 240/480
310986	1400x900x2080	415	105	63	Archimod HE 240/480

* im Schrank sind Sicherungshalter, Schalter und Sicherungen enthalten. Batterien nicht enthalten

Artikelnummer

Allgemeine Daten	
Nennspannung	800 Vdc
Berührungsschutz zur Batterie	durch Kunststoffabtrennung
Zugang zur Batterieanschlusseinheit	von unten von vorne
Trenn- und Schutzvorrichtungen*	(Sicherungshalter) mit NH-Feinsicherungen (entsprechend der Batterieleistung bemessen)
Sicherungshalter mit Stellungsabfrage*	Hilfskontakt
Kabelanschlüsse	von vorne unten
Kabelanschlüsse	Sicherungshalter
Max querschnitt kabel	3x 150mm ²
Zugang	Fronttür mit Schloss, abnehmbaren Seiten und Rückwänden
Außenwand Blechstärke	20/10
Regalboden Blechstärke	30/10
Schutzgrad	IP20 (Optional IP21)
Farbe	RAL 7016
Zertifizierungen	IEC-EN 62040-1



**World Headquarters and
International Department**
87045 Limoges Cedex - France
Tel : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55

Gemäß seiner Politik der ständigen
Verbesserung behält sich das
Unternehmen das Recht vor,
Maßangaben und Bauweisen ohne
vorherige Ankündigung zu ändern.
Alle Abbildungen und Gewichte in
diesem Katalog