

# Keor PDU

SAI MONOFÁSICO

Para aplicaciones  
en armarios murales 19"



ESPECIALISTA GLOBAL EN  
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES

 **legrand**<sup>®</sup>

# Keor PDU



## SAI PARA ARMARIOS MURALES 19"

Keor PDU es el nuevo SAI especialmente diseñado para instalaciones en armarios murales 19". Su diseño tipo PDU de dimensiones ultracompactas, permite tener en sólo 2 U rack 8 bases con autonomía de hasta 15 minutos.

La solución 2 en 1 ofrecida por Keor PDU garantiza:

- bajo consumo energético
- solución ventajosa económicamente
- más bases con protección completa
- instalación y mantenimiento con acceso frontal
- funcionamiento silencioso
- mayor espacio en el interior del armario
- menor peso de la instalación
- simplicidad de cableado e instalación



# KEOR PDU

## Monofásico VFD



3 103 32

Ref.	SAI					
	Potencia nominal (VA)	Potencia activa (W)	Autonomía (min)	Tipo de clavija	Número - tipo de bases de salida	Puertos de Comunicación
3 103 30	800	480	hasta 15	FR	8 - FR	USB HID
3 103 31				FR/DE/IT	8 - IEC	
3 103 32				FR/DE/IT	8 - DE/IT	
3 103 33				UK	8 - IEC	

### Características

#### Características Generales

Potencia nominal (VA)	800
Potencia activa (W)	480

#### Entrada

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia de entrada	45-65 Hz
Rango de la tensión de entrada	180 - 270 VAC

#### Salida

Tensión de Salida	220/230/240 VAC ±10%
Frecuencia de salida nominal	50/60 Hz ±1%
Factor de potencia	0,6

#### Batería

Tipo	VRLA - AGM sin mantenimiento
Tiempo de recarga (h)	4-6 (90% de la capacidad)

#### Comunicación y gestión

Comunicación	USB
Pantalla y Señalizaciones	3 LED para la monitorización en tiempo real del estado del SAI

#### Características Mecánicas

Dimensiones A x L x P (mm)	88 x 440 x 150
Peso Neto (kg)	5,5


#### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	0 ÷ 40
Humedad relativa (%)	< 95% (no condensante)
Grado de protección	IP20
Nivel de ruido a 1 mt (dBA)	≤40 dB


#### Conformidad

Normas EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD)


#### BASES DE/IT




#### BASES FR



#### BASES IEC



#### PANEL POSTERIOR



NOTA: los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.



SÍGUENOS  
TAMBIÉN EN

@ [www.ups.legrand.com](http://www.ups.legrand.com)



**Sede mundial y  
Departamento Internacional**  
87045 Limoges Cedex - France  
☎ : + 33 (0) 5 55 06 87 87  
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55