

# Keor PDU

ASI MONOPHASÉE

Pour des applications  
dans des Armoires  
RACKS murales 19 pouces



# Keor PDU



## ASI POUR ARMOIRES RACKS 19 POUCES MURALES

Keor PDU est la nouvelle ASI spécialement conçue pour des installations dans des coffrets et des armoires racks 19 pouces. Son style PDU aux dimensions ultra compactes permet d'avoir 8 prises en 2 unités racks seulement ayant jusqu'à 15 minutes d'autonomie.

La solution 2 en 1 offerte par Keor PDU garantit:

- une basse consommation d'énergie
- une solution économiquement avantageuse
- plusieurs prises avec une protection complète
- une installation et maintenance frontale
- une fonctionnement silencieux
- davantage d'espace à l'intérieur du coffret
- une installation plus légère
- une simplicité de câblage et d'installation



# ASI KEOR PDU

## Monophasée VFD



3 103 32

Réf.	ASI					
	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Type de prise d'alimentation	Nombre - type de prise de sortie	Ports de communication
3 103 30	800	480	jusqu'à 15	FR	8 - FR	USB HID
3 103 31				FR/DE/IT	8 - IEC	
3 103 32				FR/DE/IT	8 - DE/IT	
3 103 33				UK	8 - IEC	

### Caractéristiques

#### Caractéristiques générales

Puissance nominale (VA)	800
Puissance active (W)	480

#### Entrée

Tension d'entrée	230 V
Fréquence d'entrée	45-65 Hz
Plage de la tension d'entrée	180 - 270 VAC

#### Sortie

Tension de sortie	220/230/240 VAC ±10%
Fréquence de sortie (nominale)	50/60 Hz ±1%
Facteur de puissance	0,6

#### Batterie

Type	VRLA - AGM sans entretien
Temps de recharge (h)	4-6 (90% de la capacité)

#### Communication et Gestion

Communication	USB
Écrans et Signaux	3 leds pour le contrôle en temps réel de l'état de l'ASI

#### Caractéristiques Mécaniques

Dimensions H x L x P (mm)	88 x 440 x 150
Poids net (kg)	5,5


#### Conditions ambiantes

Température opérative (°C)	0 ÷ 40
Humidité relative (%)	< 95% (non condensée)
Indice de protection	IP20
Niveau sonore à 1 m (dBA)	≤40 dB


#### Conformité

Certifications	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD)
----------------	--


#### PRISES STANDARD DE/IT



#### PRISES STANDARD FR



#### PRISES STANDARD IEC



#### PANNEAU ARRIÈRE



REMARQUE : les valeurs d'autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement.



SUIVEZ-NOUS

@ [www.ups.legrand.com](http://www.ups.legrand.com)



**Siège social et département  
International**  
87045 Limoges Cedex - France  
☎ : + 33 (0) 5 55 06 87 87  
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55