

ARCHIMOD HE 240 kVA

3 104 75 (ARCHIMOD HE 240 vuoto con 36 slot)
3 108 73 Modulo di potenza 6,7 kW

SOMMARIO

Pag.

1. Caratteristiche generali 1
2. Caratteristiche tecniche..... 2

1. CARATTERISTICHE GENERALI

L'UPS Legrand modello **ARCHIMOD HE 240** è un gruppo di continuità alta efficienza con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, neutro passante, architettura modulare, possibilità di configurazione N+X ridondante, Potenza Nominale 240 kVA – 240 kW.

1.1 Modularità

L'UPS **ARCHIMOD HE 240** ha un'architettura modulare granulare (GPA), ossia è composto di moduli identici che, funzionando in parallelo, compongono la sezione di potenza dell'UPS (moduli di potenziamento da 6,7kW).

Tali moduli di potenza contenuti nell'UPS sono composti dai blocchi funzionali di seguito elencati:

- Raddrizzatore/PFC
- Inverter
- Carica Batterie
- Logica di comando e controllo
- Circuito di By-pass automatico

In funzione del numero dei moduli installati si possono ottenere differenti livelli di potenza e ridondanza.

1.2 Scalabilità

Grazie ai cabinet già predisposti per alloggiare differenti numeri di moduli potenza, è possibile ottenere numerosissime configurazioni. Le future espansioni di potenza possono essere effettuate "on site" senza bisogno di interventi di taratura o settaggio, né di modifiche di fabbrica e, in ogni caso, senza fare uso di strumentazione dedicata

1.3 Ridondanza

L'UPS modulare granulare **ARCHIMOD HE 240** è configurabile come sistema N+X ridondante in potenza semplicemente scegliendo opportunamente il numero di moduli di potenza da 6,7 kW installati nel cabinet UPS. La ridondanza è ottenuta per mezzo di un'architettura basata sul concetto di condivisione del carico o "load sharing", nella quale tutti i moduli si ripartiscono equamente il carico ed eventualmente sopperiscono alla mancanza di uno (o più) di essi anche in caso di guasto. Il numero di moduli di potenza installati determina la ridondanza di Sistema mentre la posizione dei moduli all'interno del cabinet determina la ridondanza di fase.

1.5 Architettura

L'UPS **ARCHIMOD HE 240** ha ingresso ed uscita trifase; tuttavia è possibile impostare l'uscita per gestire le tre fasi in maniera indipendente tra di loro.

L'architettura modulare granulare è del tipo parallelo distribuito anche all'interno delle singole fasi. La potenza nominale erogabile è data dalla somma dei moduli funzionanti per ogni fase; ciò consente all'UPS, se correttamente dimensionato, di continuare ad alimentare i carichi anche in caso di rottura o durante la sostituzione di uno (o più) moduli (configurazione ridondante).

1.5 Funzione Hot Swap

Nell'UPS **ARCHIMOD HE 240** i moduli di Potenza sono controllati e gestiti tramite 4 schede di comando indipendenti l'una dall'altra

e in parallelo tra loro. Ogni scheda di comando può gestire fino a 9 moduli. Ciò consente di spegnere una sola scheda (ed i relativi moduli da essa gestiti) per rimuovere o installare un modulo di potenza guasto mentre i moduli controllati dalle altre schede di comando continuano a funzionare in maniera autonoma. Questo permette di fare manutenzione su una parte dell'UPS senza spegnere l'intero sistema. In caso di configurazione ridondante o espandibile è quindi possibile intervenire sull'UPS con il carico che resta alimentato e protetto.

1.6 Bypass

Su ogni modulo di potenza è presente un circuito di by-pass che provvede a trasferire automaticamente il carico direttamente sulla rete primaria senza interruzione dell'alimentazione, al verificarsi delle condizioni di sovraccarico, sovratemperatura, tensione continua fuori delle tolleranze, o altre anomalie. L'UPS ha al suo interno il circuito di bypass di manutenzione, manovrabile tramite sezionatore dedicato.

1.7 Dual Input

ARCHIMOD HE 240 è dotato di due sezionatori di ingresso, uno previsto per la linea di alimentazione principale, l'altro per fornire alimentazione al carico attraverso una linea secondaria indipendente da quella primaria. I due ingressi sono, di serie, interconnessi, e possono essere resi indipendenti durante la fase di installazione o di messa in servizio..

1.8 Batterie

Le batterie sono di tipo al piombo, sigillate, senza manutenzione, regolate a valvola e posizionate all'interno del cabinet batteria esterno. Le stringhe di batterie, composte da 21 elementi, possono essere configurate separatamente per ciascun modulo di controllo in fase di installazione o di messa in servizio, se richiesto.

1.9 Comunicazione e interfaccia utente

Il software di diagnostica e shutdown, se installato in un PC collegato all'UPS, consente di accedere a tutti i dati di funzionamento dell'**ARCHIMOD HE 240**, effettuare regolazioni e settaggi delle funzioni speciali (come con il display) e controllare lo shutdown dei sistemi operativi Windows e Linux. Un software opzionale (UPS Management Software) insieme a un'interfaccia di rete (CS121SK), consentono lo shutdown gerarchico multiserver e la gestione dell'UPS in remoto per qualunque sistema operativo in rete eterogenea (Windows, Novell, Linux e i più diffusi Unix). **ARCHIMOD HE 240** è gestito da 4 microprocessori presenti sulle schede di comando che dialogano istante per istante tra di loro e con ciascun microprocessore presente su ogni modulo potenza. Esse sono inoltre in grado di visualizzare tramite un doppio pannello di controllo con display a cristalli liquidi e segnalazioni ad alta luminosità, misure, allarmi e modalità di funzionamento.

L'UPS è in grado di effettuare le seguenti misure e di visualizzarne i valori direttamente sul display:

Ingresso

- Correnti:
- Valore efficace
 - Valore di picco
 - Fattore di cresta
- Tensioni:
- Valore efficace

- Potenza:
- Apparente
 - Attiva
- Fattore di potenza
- Frequenze

ARCHIMOD HE 240 kVA

3 104 75 (ARCHIMOD HE 240 vuoto con 36 slot)
3 108 73 Modulo di potenza 6,7 kW

Tutte le misure e ulteriori dati sono disponibili su 2 slot SNMP. Inoltre Archimod HE 240 è dotato di due serie di 5 contatti statici, 2 porte RS232 di service, 1 porta a contatti logici.

1. CARATTERISTICHE GENERALI (segue)

Batterie

- Tensione di batteria
- Capacità nominale
- Corrente di batteria
- Stato del caricabatteria
- Capacità residua

Varie

- Temperatura interna
- Velocità ventole
- Tensione del BUS DC in alta tensione

Data Log.

- Intervento by-pass
- Surriscaldamento
- Numero di commutazioni a batteria
- Numero di scariche totali
- Tempo:
- Funzionamento a batteria
- Funzionamento a rete

L'UPS consente anche le seguenti regolazioni tramite il **display**:

Uscita

- Tensione
- Frequenza
- Configurazione delle fasi

By-pass

- Abilitazione
- Forzato
- Sensibilità d'intervento
- Eco Mode

Ingresso

- Abilita sincronizzazione
- Intervallo di sincronizzazione esteso

Batterie

- Capacità
- Soglie
- Durata max. a batteria
- Durata max. a batteria dopo la soglia di riserva
- Abilitazione test batterie
- Abilitazione auto-restart

Il Sistema Statico di Continuità **ARCHIMOD HE 240** possiede la marcatura CE in accordo con le Direttive 2006/95, 2004/108 ed è progettato e realizzato in conformità alle seguenti norme:

- EN 62040-1 "Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all'operatore"
- EN 62040-2 "Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)"
- EN 62040-3 "Prescrizioni di prestazione e metodi di prova"

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Generali	
Tipologia di funzionamento	On line a doppia conversione
Struttura UPS	Modulare, Espandibile, Ridondante N+X con moduli di potenza contenuti in un unico cabinet
Configurazione	Tri-Tri
Regime di Neutro	Neutro passante
Forma d'onda in funzionamento a rete	Sinusoidale
Forma d'onda in funzionamento a batterie	Sinusoidale
Tipo di bypass	Statico, elettromeccanico e di manutenzione
Tempo di commutazione	Nulla

Caratteristiche d'ingresso	
Tensione nominale d'ingresso	380, 400, 415 3F+N+PE
Intervallo della tensione di ingresso	-20% +15%
Frequenza di ingresso	45 Hz o 65Hz (autosensing)
Distorsione armonica totale della corrente d'ingresso (THDI _{in})	< 3%
Fattore di potenza	> 0.99

Caratteristiche di uscita (funzionamento a rete)	
Tensione nominale di uscita	380, 400, 415 3F+N+PE
Potenza nominale di uscita	240 kVA
Potenza attiva di uscita	240 kW
Rendimento	fino a 96%
Tolleranza sulla tensione d'uscita (statica)	± 1%
Tolleranza sulla tensione d'uscita (dinamica 0-100%; 100-0%)	± 1%
Distorsione armonica totale della tensione d'uscita su carico nominale lineare	< 0,5 %
Distorsione armonica totale della tensione d'uscita su carico nominale non lineare, PF=1	< 1 %
Frequenza nominale di uscita	50 Hz o 60Hz
Tolleranza sulla frequenza d'uscita	Sincronizzata alla frequenza d'ingresso selezionabile +/- 1% to +/- 14% , ± 1% quando non sincronizzata
Fattore di cresta ammesso sulla corrente d'uscita	3:1 conforme IEC 62 040-3
Capacità di sovraccarico:	
• per almeno 10 minuti	115% senza intervento del bypass automatico
• per almeno 60 sec	135% senza intervento del bypass automatico

Caratteristiche di uscita (funzionamento a batteria)	
Tensione nominale di uscita	380, 400, 415 3F+N+PE
Potenza nominale di uscita	240 kVA
Potenza attiva di uscita	240 kW
Tolleranza sulla tensione d'uscita (statica)	± 1%
Tolleranza sulla tensione d'uscita (dinamica 0-100%; 100-0%)	± 1%
Distorsione armonica totale della tensione d'uscita su carico nominale lineare	< 0,5 %
Distorsione armonica totale della tensione d'uscita su carico nominale non lineare	< 1 %
Frequenza nominale di uscita	50 Hz o 60Hz (autosensing)
Tolleranza sulla frequenza d'uscita	± 1%
Fattore di cresta ammesso sulla corrente d'uscita	3:1 conforme IEC 62 040-3
Capacità di sovraccarico:	
• 10 minuti	115%
• 60 sec	135%

Caratteristiche batterie e carica batterie	
Tipo di batterie	Piombo-acido, sigillate, senza manutenzione ((Su richiesta 10 anni di vita attesa))
Capacità unitaria	In base all'autonomia
Tensione nominale di batteria UPS	252 Volt
Tipo di carica batteria	PWM ad alto rendimento, uno per ciascun modulo di potenza
Curva di carica	Smart Charge, ciclo avanzato in 3 stadi
Corrente di carica nominale carica batteria	2.5 A per ogni modulo di potenza

Specifiche Ambientali	
Livello di rumore misurato a 1 metro	<80 dBA
Gamma temperatura funzionamento	from 0°C to +40°C
Gamma temperatura stoccaggio	from -20°C to +50°C (excluded batteries)
Gamma umidità relativa funzionamento	0-95% not condensing
Grado di protezione	IP21

Specifiche Costruttive	
*Peso netto armadio vuoto	440 kg
Peso netto modulo di potenza	8,5 kg
Dimensioni (LxHxP)	1350 x 2050 x 750 (mm)
Colore Cabinet	RAL 7016 / RAL 7035 (optional)
Tecnologia raddrizzatore/booster/inverter	IGBT
Interfacce di comunicazione	2 porte RS232 di service, 2 serie di 5 contatti puliti, una porta a contatti logici, 2 slot SNMP
Numero Schede di controllo	4
Connessione ingresso/uscita	3Ph + N + PE
Moduli di potenza installabili	fino a 36 da 6,7 kW
Normative	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

*Vuoto senza moduli di potenza