

SAI MONOFASICO

SAI

GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN



EL **ESPECIALISTA GLOBAL** DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS Y DIGITALES DEL EDIFICIO

 **legrand®**



APLICACIONES RESIDENCIALES Y PEQUEÑO Terciario

TV
PC
Teléfono
Tienda
Conexión con internet
CCTV
Consola de videojuegos
Domótica
Sistema de audio y vídeo
Antena
Control de accesos

Hogar



Oficinas



Tienda

Recepción



APLICACIONES EN SERVIDORES Y REDES INFORMÁTICAS

PC
Switch
Telefonía IP
Servidor de acceso a la red
Servidor
Telecomunicaciones
Detección de incendios
Iluminación

Centro de proceso de datos



Aplicaciones IT



Oficinas




Servidor & Red informática



APLICACIONES INDUSTRIALES Y CRÍTICAS

Ascensores
CCTV
Sistemas de seguridad
Equipamiento médico
Equipamiento industrial
Automatización industrial
Máquina herramienta
Cajeros automáticos
Máquinas expendedoras de tickets
Puertas automáticas
Talleres
Alumbrado de emergencia
Sistema de señalización

Sanidad-hospitales



Pública concurrencia



Industria



Zonas de trabajo

	Referencia
KEOR MULTIPLUG 	3 100 81
	3 100 83
	3 100 82
	3 100 84
KEOR SP 	3 101 80
	3 101 81
	3 101 83
	3 101 84
	3 101 86
	3 101 87
	3 101 89
	3 101 90
	3 101 92
	3 101 93
NIKY-S 	3 100 06
	3 100 20
	3 100 07
	3 100 08
KEOR LINE RT 	3 100 45
	3 100 46
	3 100 47
	3 100 48
DAKER DK PLUS  3 Ph ENTRADA →	3 101 70
	3 101 71
	3 101 72
	3 101 73
	3 101 75
	3 101 74
	3 101 76
	3 101 77
	3 101 78
	3 101 79
MEGALINE RACK 	3 103 81
	3 103 83
	3 103 85
	3 103 34
	3 103 35
	3 103 36
	3 103 37
	3 103 38
	3 103 39
	3 103 40
	3 103 41
	3 103 42
KEOR LP 	3 101 54
	3 101 55
	3 101 56
	3 101 57
KEOR S 	3 101 58
	3 101 59
	3 101 21
	3 101 22
	3 101 23
	3 101 25
	3 101 28
	3 101 29
	3 101 31
	3 101 35
MEGALINE 	3 103 50
	3 103 52
	3 103 54
	3 103 56
	3 103 42
	3 103 43
	3 103 44
	3 103 45
	3 103 46
	3 103 47
	3 103 48
	3 103 49
	3 103 60 + 3 107 78
	3 103 63 + 3 107 79
	3 103 66 + 3 107 80
	3 103 69 + 3 107 81
	3 103 72 + 3 107 82

Expansión de autonomía	Crecimiento de la potencia / redundancia	Transformador de aislamiento integrado	Potencia (VA) (W)		Autonomía (min)*	Salidas	Dimensiones H x W x D (mm)	Peso neto (kg)	Puertos de comunicación	Slot SNMP		
-	-	-	600	360	hasta 15	4+2 Alemán + 1 USB	190 x 89.5 x 296	5	-	-		
-	-	-	800	480		4+2 francés + 1 USB		5,5	-	-		
-	-	-				4+2 Alemán + 1 USB						
-	-	-				4+2 francés + 1 USB						
-	-	-	600	360	hasta 15	4 IEC 10A	120 x 138 x 330	5	USB HID	-		
-	-	-				1 IEC + 1 Alemán		5,5	USB HID	-		
-	-	-	800	480		4 IEC 10A			USB HID	-		
-	-	-				1 IEC 10A + 1 Alemán			USB HID	-		
-	-	-	1000	600	hasta 10	6 IEC 10A	148 x 173 x 380	9	USB HID	-		
-	-	-				2 IEC 10A + 2 Alemán		10,5	USB HID	-		
-	-	-	1500	900		6 IEC 10A			USB HID	-		
-	-	-				2 IEC 10A + 2 Alemán		11,8	USB HID	-		
-	-	-	2000	1200		6 IEC 10A			USB HID	-		
-	-	-				2 IEC 10A + 2 Alemán			USB HID	-		
-	-	-										
-	-	-	1000	600	9	6 IEC 10A	247 x 173 x 369	13	USB - Puerto serie RS232	externo		
-	-	-	1500	900	8	6 IEC 10A		15	USB - Puerto serie RS232	externo		
-	-	-	2000	1200	9	6 IEC 10A	247 x 173 x 465	22	USB - Puerto serie RS232	externo		
-	-	-	3000	1800	8	6 IEC 10A		24	USB - Puerto serie RS232	externo		
-	-	-	1000	900	10	8 IEC 10A	440 x 405 x 88	19	USB - Puerto serie RS232	interno		
-	-	-	1500	1350	8	8 IEC 10A		20	USB - Puerto serie RS232	interno		
-	-	-	2200	1980	8	8 IEC 10A + 1 16A	440 x 650 x 88	34	USB - Puerto serie RS232	interno		
-	-	-	3000	2700	8	8 IEC 10A		37	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-	1000	900	9	6 IEC 10A	440 x 88 x 405	16	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-	2000	1800	10	6 IEC 10A	440 x 88 x 600	29,5	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-	3000	2700	7	6 IEC 10A		30	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-	5000	5000	6	Terminal	440 x 196 x 680	60	USB - Puerto serie RS232L	interno		
-	-	-	5000	5000	-	Terminal	440 x 88 x 680	25	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-	6000	6000	5	Terminal	440 x 196 x 680	60	USB - Puerto serie RS232	interno		
-	-	-			-	Terminal	440 x 88 x 680	25	USB - Puerto serie RS232	interno		
-	-	-	10000	10000	-	Terminal	440 x 132 x 680	26	USB - Puerto serie RS232	interno		
								28	Puerto serie RS232	interno		
●	●	-	1250	875	13	4 Alemán	266 x 483 x 582	23.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	2500	1750		4 Alemán		34	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	3750	2625		4 Alemán		43	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		4 Alemán		53	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	1250	875		4 Alemán		23.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	2500	1750		4 Alemán		34	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	3750	2625		4 Alemán		43	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		4 Alemán		53	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	1250	875		4 UK		23.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	2500	1750		4 UK		34	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	3750	2625		4 UK		43	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		4 UK		53	Puerto serie RS232	externo		
●	-	-	1000	900	5	3 IEC 10A	236 x 144 x 367	10	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-				3 IEC 10A + 1 Francés						
●	-	-	2000	1800		6 IEC 10A	322 x 151 x 444	17	USB - Puerto serie RS232	interno		
●	-	-				3 IEC 10A + 2 Francés						
●	-	-				3000	2700	6 IEC 10A	322 x 189 x 444	23	USB - Puerto serie RS232	interno
●	-	-			6 IEC 10A + 2 Francés							
●	-	-	3000	2400	10	Terminal	716 x 275 x 776	53	Puerto serie RS232	interno		
●	-	-						27	Terminal	75	Puerto serie RS232	interno
●	-	-						50	Terminal	97	Puerto serie RS232	interno
●	-	●						10	Terminal	85	Puerto serie RS232	interno
●	-	-	6000	5000	22	Terminal		106	Puerto serie RS232	interno		
●	-	●						-	Terminal	100	Puerto serie RS232	interno
●	-	-						10	Terminal	114	Puerto serie RS232	interno
●	-	●	10000	9000	-	Terminal		126	Puerto serie RS232	interno		
●	●	-	1250	875	13	4 Alemán	475 x 270 x 570	23.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	2500	1750		4 Alemán		34	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	3750	2625		4 Alemán		43	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		4 Alemán		53	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	1250	875		4 Francés		23.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	2500	1750		4 Francés		34	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	3750	2625		4 Francés		43	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		4 Francés		53	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	1250	875		4 UK		23.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	2500	1750		4 UK		34	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	3750	2625		4 UK		43	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		4 UK		53	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	5000	3500		Terminal	2 x (475 x 270 x 570)	24 + 50	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	6250	4375		Terminal		26.5 + 57.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	7500	5250		Terminal		29 + 65	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	8750	6125		Terminal		31.5 + 72.5	Puerto serie RS232	externo		
●	●	-	10000	7000		Terminal		34 + 80	Puerto serie RS232	externo		

*Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.



**Sede mundial y
Departamento Internacional**
87045 Limoges Cedex - France
Tel. : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55

De acuerdo con su política de desarrollo constante, la Empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. Todas las ilustraciones, descripciones, dimensiones y pesos presentes en este catálogo son indicativos y no pueden considerarse vinculantes para la Empresa.treprise.