

TriMOD 80 kW

Sistema SAI modular trifásico

Refs: 3 112 88 - 3 113 07 - 3 113 12



CONTENIDO	Página
1. Características.....	1
2. Gama.....	1
3. Datos técnicos	1
3. Interfaz de usuario	2
4. Normas y reglamentos	3
5. Otras informaciones.....	3

1. CARACTERÍSTICAS

SAI de alta eficiencia de doble conversión en línea con tecnología PWM de alta frecuencia. Pasante neutro y Arquitectura Modular con posibilidad de redundancia N+X para módulo de potencia interno y armario de potencia. La potencia nominal es de 80kVA - 80kW.

El sistema está compuesto por módulos idénticos (3,4, 5 ó 6,7 kW 1ph: PM) conectados en paralelo. Cada PM es un SAI 1ph completo que funciona en paralelo con los demás para suministrar la potencia necesaria. Es posible alcanzar distintos niveles de potencia y redundancia en función del PM y del número de armarios de potencia.

■ 1.1 Aplicación específica

Solución ideal para aplicaciones informáticas y centros de datos

2. GAMA

Armario eléctrico de doble entrada SIN baterías y CON módulos de potencia

Referencias	Nº de cajones de baterías instalables	Nº de PM	Nº de fases	No de control	Tipo de armario
3 112 88	-	12x 6,7kVA	3/3	1	B

Armario eléctrico de doble entrada SIN baterías y SIN módulos de potencia

Referencias	Nº de cajones de baterías instalables	Nº de PM instalables	Nº de fases	No de control	Tipo de armario
3 113 07	-	12x 6,7kVA	3/3	1	B
3 113 12	-	12x 6,7kVA	3/3	4	B

3. DATOS TÉCNICOS

■ 3.1 Características

Topología del SAI	Doble conversión en línea VFI SS 11
Arquitectura del SAI	Modular, escalable, redundante basado en módulos de potencia monofásicos
Configuración de la fase de entrada/salida	3-3
Neutral	Neutro pasante
Forma de onda de salida en funcionamiento	Sinusoidal
Forma de onda de salida en funcionamiento con batería	Sinusoidal
Tipo de derivación	Derivación estática, electromecánica y de mantenimiento
Tiempo de transferencia	Zero

■ 3.2 Entrada

Tensión nominal [V]	380, 400, 415 3F+N+PE
Rango de tensión [%]	-20 +15
Frecuencia [Hz]	50/60 (detección automática)
THDlin [%]	<3.5
Factor de potencia	>0.99

■ 3.3 Salida

Tensión nominal [V]	380, 400, 415 3F+N+PE
Potencia nominal	80 kVA
Potencia activa	80 kW
Eficacia [%]	96.5
Variación de tensión	± 1%
Variación de tensión (dinámica 0-100%; 100-0%)	± 1%
THDv en potencia nominal (carga lineal) [%]	<1
THDv en potencia nominal (carga no lineal P.F.=1)	
Frecuencia [Hz]	50/60
Tolerancia de frecuencia	Sincronizado con la frecuencia de entrada rango ajustable de +/- 0,5% a +/- 7%
Factor de cresta actual	3:1
Capacidad de sobrecarga: 10 minutos	112,5% de tasa de carga sin intervención de bypass
60 segundos	135% de tasa de carga sin intervención de bypass

3. DATOS TÉCNICOS (continuación)

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: 3.4 Batería (Tipo, Capacidad, Tensión nominal, Tipo de cargador, Ciclo de carga, Corriente de carga máxima), 3.5 Especificaciones medioambientales (Nivel sonoro, Rango de temperatura de trabajo, Rango de temperatura de estocaje, Intervalo de humedad, Grado de protección), 3.6 Características mecánicas (Peso neto, Dimensiones, Color, Tecnología rectificador/reforzador/inversor, Interfaz de comunicación).

4. INTERFAZ DE USUARIO

TriMOD está equipado con una innovadora pantalla táctil de 5" con barra de estado LED multicolor, que proporciona una interfaz fácil de usar para monitorizar el SAI en tiempo real. Los registros históricos de alarmas y mensajes facilitan el mantenimiento y la resolución de problemas. El diagnóstico predictivo se anticipa a posibles fallos, garantizando la máxima continuidad de la actividad.

Table with 2 columns: Category, Value. Rows include: Entrada (Corriente, Tensión - Voltaje, Potencia) with associated RMS, peak, crest factor, and frequency values.

Table with 2 columns: Category, Value. Rows include: Salida (Corriente de salida, Tensión - Voltaje, Potencia), Baterías (Tensión, Capacidad, Corriente, Datos históricos, Capacidad residual, Estado de carga), Varios (Temperatura interna, Velocidad del ventilador, Tensión BUS HV DC), Registro (Intervención by-pass, Sobrecalentamientos, Sobrecargas, Intervenciones de la batería, Descarga total, Eventos, Alarmas).

El SAI permite también los siguientes ajustes por pantalla:

Table with 2 columns: Category, Value. Rows include: Salida (Tensión, Frecuencia), Entrada (Activar sincronización), By-pass (Habilitación Forzada, Baterías en modo ECO).

5. NORMAS Y REGLAMENTOS

El SAI TriMOD tiene la marca CE de acuerdo con las Directivas de la UE 2006/95/2004/108 y cumple con las siguientes normas

- EN 62040-1: Normas generales de seguridad eléctrica
- EN 62040-2: Compatibilidad electromagnética e inmunidad (CEM)
- EN 62040-3: Prestaciones y normas de ensayo

RoHS:

Cumplimiento de la Directiva 2011/65/UE (RoHS), modificada por la Directiva Delegada 2015/863/UE, relativa a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

REACH:

Las sustancias identificadas como SVHC (sustancias extremadamente preocupantes) de acuerdo con el Reglamento REACH (1907/2006), si están presentes en los productos en una concentración superior al 0,1 % en peso, se declaran en la base de datos europea SCIP. A la fecha de publicación de este documento, no se encuentra ninguna de las sustancias enumeradas en el anexo XIV en este producto.

Baterías

Las baterías incluidas en este producto cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento Europeo 2023/1542, de acuerdo con el calendario de aplicación indicado en el mismo.

RAEE

Directiva RAEE (2012/19/UE): la venta de este producto incluye una contribución a los organismos medioambientales designados de cada país europeo encargados de gestionar, al final de su vida útil, los productos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos


Embalaje:

Diseño y fabricación de embalajes conformes con la Directiva europea 94/62/CE.

El SAI TriMOD cuenta con el marcado CE de conformidad con las directivas de la UE 2006/95 y 2004/108



6. OTRAS INFORMACIONES



Manual de instalación y mantenimiento: información de montaje y guía de mantenimiento disponibles en el ecatálogo

Para más información técnica, póngase en contacto con el servicio técnico de Legrand.

A menos que se indique lo contrario, los datos que figuran en este documento se refieren exclusivamente a las condiciones de ensayo según las normas del producto.

Para diferentes condiciones de uso del producto, dentro de equipos eléctricos o en cualquier contexto de instalación diferente, consulte los requisitos reglamentarios de los equipos, las normativas locales y las especificaciones de diseño del sistema.